

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar, širina 30G, 2 samonosiva izvlačna okvira 6G, 1 samonosivi izvlačni okvir 12G, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 943115 2000 |
| GTIN | 4062406586201 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su **samonosivim izvlačnim okvirima** koji su opremljeni **osiguračem za pojedinačno izvlačenje** kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i **moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja**.
Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno. Okomiti izvlačni okvir korisne širine 6G izvlačni okvir 150 mm; Okomiti izvlačni okvir korisne širine 12G izvlačni okvir 300 mm.
Nosivost 6G izvlačnog okvira 175 kg; nosivost 12G izvlačnog okvira 350 kg.

Dodatni pribor:

Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:
policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

Lakiranje:

Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| širina | 750 mm |
| Izvedba okomitog izvlačenja | slobodno nošeno |
| Broj izvlačnih dijelova | 3 |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Dubina | 700 mm |
| Okomito izvlačenje, korisna visina | 1691 mm |
| Visina | 2000 mm |
| Dubina u G | 28 |
| Težina | 163 kg |
| Širina u G | 30 |
| ComfortClose | ne |
| Okomito izvlačenje, korisna dubina | 600 mm |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Nosivost kućišta ormara, unutarinja | 1000 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |
| Podešavanje visine u rasteru | 37 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Okomiti ormar |