

Garant**Garniture malih glodala 5-dijelno, GARANT Master Uni – srednje, HM, broj glodaćih klinova: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541405 5
GTIN	4062406587062
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje **veliku učinkovitost** s istovremenim **jako tihim radom i dobrim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

- **Odlično uklanjanje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Minimalno toplinsko opterećenje, dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.**

Drška Ø 6 mm.

GARANT- roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, bridova, čišćenje, obradu varenih rubova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540220 vel. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Seriya	GARANT Master Uni
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Pribor

Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip D0807	540220 D0807
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip C0616	540220 C0616
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip M1020	540220 M1020
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip G0618	540220 G0618
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip A0616	540220 A0616