

**Garant****Garniture malih glodala 8-dijelno, GARANT Master Uni – srednje, HM, broj glodaćih klinova: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541410 8
GTIN	4062406587086
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.**

**Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja** omogućuje **veliku učinkovitost** s istovremenim **jako tihim radom i dobrim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

- **Odlično uklanjanje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Minimalno toplinsko opterećenje, dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT-** roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, bridova, čišćenje, obradu varenih šavova i površina.

**Dio isporuke:**

Po 1 kom. br. 540220 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Napomena:**

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

**Tehnički opis**

Seriya	GARANT Master Uni
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Pribor**

Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip G0618	540220 G0618
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip D0605	540220 D0605
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip M1020	540220 M1020
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip D1009	540220 D1009
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip A1020	540220 A1020
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip C1020	540220 C1020
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip C0616	540220 C0616
Roto-glodaloGARANT Master Uni – srednje tip A0616	540220 A0616