



## Navojni kontrolni trn za MultiCheck Digital, navoj: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486516 M10
GTIN	4046122621101
Razred artikla	48B

### Opis

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Odgovara:**

Temeljni uređaj 486511 vel. 2-10, mjerna čahura br. 486512 vel. 2-10 i zaštitna čahura br. 486515 vel. M2 do M10.

### Tehnički opis

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN 13
Nagib navoja	1,5 mm
Vrsta navoja	M
Navoji	M10
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn NE-IDE

### Usluge

Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ  
maks. Ø 90 mm

028540 90