



Garniture malih glodala 10-djelni, Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, broj glodaćih klinova: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	541510 10
GTIN	4062406659714
Razred artikla	52D

Opis

Izvedba:

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.

Ø prihvata 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540750 vel. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Tehnički opis

Seriya	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	10

Vrsta proizvoda	Roto-glodalo
Pribor	
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip C1225	540750 C1225
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip AS1225	540750 AS1225
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip M1020	540750 M1020
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip G1630	540750 G1630
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip C0616	540750 C0616
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip D1009	540750 D1009
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip AS1020	540750 AS1020
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip F1225	540750 F1225
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip AS0616	540750 AS0616
Roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip G0618	540750 G0618
Plastična kutija praznacrvena	541565