

Garant
Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 35/4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	25 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	68 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	22,45 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
Interpolacija a_p	2,5 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj
\varnothing reza D_c	35 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------