

Garant**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP.**

Tehnički opis

Interpolacija a_p	2,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	39,45 mm
Ø reza D_c	52 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø prihvatne rupe	22 mm

Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,02 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	42 mm
Broj oštrica Z	6
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
---	----------