

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	25 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	9,94 mm
Interpolacija Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Interpolacija a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Prihvatni navoj M	M12
Kut uranjanja α_{maks}	4,83 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 3	219878 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 2	219878 2