

**Garant**

**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

### Napomena:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

## Tehnički opis

Interpolacija $a_p$	4 mm
Ø reza $D_c$	35 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	2,41 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Ø $D_3$	23 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	42 mm
Unutarnje hlađenje	da

Broj oštrica Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Prihvatni navoj M	M16
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	19,94 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 3	219878 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 2	219878 2