

Garant**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
42/4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	17 mm
Interpolacija a _p	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Unutarnje hlađenje	da
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija Ø D _{min}	72 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,79 stupanj
\varnothing reza D_c	42 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 2	219878 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3