

**TRICOFLEX****Crijevo od tkanine prozirno, PVC, Duljina 50 m, Unutarnji Ø crijeva: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080042 9
GTIN	3506110929738
Razred artikla	08A

**Opis****Izvedba:**

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C. TCN-AL, fleksibilno crijevo, postojano i dugotrajno. Izuzetno velika kemijska postojanost. Radni tlak 15 bara. S odobrenjem za prehrambene namirnice (VO/2011 – kategorija A/B/C).

**Tehnički opis**

Boja	prozirno
Duljina crijeva	50 m
Vanjski Ø crijeva	15 mm
Unutarnji Ø crijeva	9 mm
Materijal	Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima
Dozvola za upotrebu s prehrambenim namirnicama (VO/2011)	da
maksimalan radni tlak	15 bar
Područje temperature	-15 - 60 °C

Atribut imena proizvoda	Duljina 50 m
Vrsta proizvoda	Crijevo