

Garant GRIDLINE

**Ormar za sredstva za čišćenje širina 30G s krilnim vratima od punog lima, visina mm / tip: 2000-3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987030 2000-3
GTIN	4062406588526
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Moguća je montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Perforacija 9×9 mm u rasteru od 37 mm na pregradnom korpusu prikladna je za **prihvat kuka i držača Easyfix** (iz skupine 95).

**Dio isporuke:**

Praktična podjela pomoću 4 police širine 13G. Uklj. Easyfix kuke i držače.

**Dio isporuke:**

Easyfix kuka br. 955505 vel. 50: 5

Easyfix kuka br. 955605 vel. 60: 2

Easyfix držač br. 955665 vel. 18 – 26: 2

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Ormar za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni sa svim ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji. Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

## Tehnički opis

Širina u G	30
Težina	78 kg
Korisna visina	1840 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Visina	2000 mm
širina	750 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za sredstva za čišćenje

## Pribor

Easyfix držač cijevi Unutarnji Ø 60 mm	955605 60
Easyfix fleksibilni stezni držač Ø stezaljki 18-26 mm	955665 18-26
Easyfix držač alata 45° korisna dubina 50 mm	955505 50