

Garant GRIDLINE

Ormar za sredstva za čišćenje širina 40G s krilnim vratima od punog lima, visina mm / tip: 2000-4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Univerzalni ormar za pohranu sredstava za čišćenje, uređaja za čišćenje i odjeće. Moguća je montaža pocinčanih polica u raster od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s **cilindričnom bravom**. Podnožje za niveliranje s četiri pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnine tla. Nosivost police 25 kg. Perforacija 9×9 mm u rasteru od 37 mm na pregradnom korpusu prikladna je za **prihvat kuka i držača Easyfix** (iz skupine 95).

Dio isporuke:

Praktična podjela pomoću 3 police širine 20G. Dodatna perforirana stijenka na unutarnjoj stijenci ormara. Easyfix kuke i držače.

Dio isporuke:

Easyfix kuka br. 955505 vel. 50: 5

Easyfix kuka br. 955605 vel. 60: 2

Easyfix držač br. 955665 vel. 18 – 26: 2

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Ormari za sredstva za čišćenje po mjerama su kompatibilni sa svim ormarima GridLine s dubinom 20G i moguće ih je kombinirati po želji. Dodatni pribor poput polica i ladica može se pronaći u skupini 94.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina u G	40
širina	1000 mm
Korisna visina	1840 mm
Dubina	500 mm
Težina	109 kg
Visina	2000 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za sredstva za čišćenje

Pribor

Easyfix držač cijevi Unutarnji Ø 60 mm	955605 60
Easyfix držač alata 45° korisna dubina 50 mm	955505 50
Easyfix fleksibilni stezni držač Ø stezaljki 18-26 mm	955665 18-26