


Garant UNILINE

UNI Tower H-oblik asimetrični stacionarni, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987104 L
GTIN	4062406587888
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni sustav za izravan pristup uređajima za čišćenje.

UNI Tower H-oblika asimetrični može se **opremiti s obje strane**. U dublji pretinac mogu se smjestiti 2 koša za raspodjelu otpada br. 987125 vel. 25 ili br. 987110 vel. 45. Manji pretinac pogodan je za skladištenje sredstava i uređaja za čišćenje.

Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te Easyfix držača. Neobavezni nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Lakiranje:

Dvobojno, **prevučeno prahom**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474 – 955499.

Tehnički opis

širina	750 mm
Korisna dubina	180/ 330 mm
Visina	1920 mm
Seriya	Tower
Težina	92 kg
Korisna širina	690 mm
Dubina	750 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje