


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-oblika pokretni, tip: L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987103 L
GTIN	4062406588922
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični CLEANING Tower H-oblika može se **opremiti s obje strane**. U donji pretinac mogu se smjestiti 4 koša za raspodjelu otpada br. 987125 vel. 25. Manji pretinac pogodan je za skladištenje sredstava i uređaja za čišćenje.

Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te Easyfix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata vel. L koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Dio isporuke:

Asimetrični CLEANING Tower H-oblika; nastavak br. 955476 vel. L; 2 × pomična ručka br. 955496 vel. 1.

S 4 zakretna kotačića, \varnothing 125 mm, 2 imaju kočnicu.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Tehnički opis

Korisna dubina	180/ 330 mm
Visina	2290 mm
Nosivost	150 kg
Seriya	CLEANING Tower UNI Line
širina	750 mm
Korisna širina	690 mm
Ø kotača	125 mm
Težina	96 kg
Dubina	750 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje

Pribor

Nastavakza UNI Tower L tip GREY	955476 GREY
Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
CLEANING Tower H-oblikastacionarni tip L	987102 L
UNI Line pomična ručka tip 1	955496 1
UNI Line piktogram tip CLEANING	955474 CLEANING