



Set udarnih svrdla od tvrdog metala „MX4“, Svrdo Ø: 5-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Povećana brzina bušenja zahvaljujući glavama s 4 oštrice. Dvostruki vijek trajanja u odnosu na 2 oštrice. Dizajn velikog volumena sa 4 spirale. U plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn s 4 spirale** za brzi odnošenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka i manje opterećenje udarne bušilice.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789050: po 1 kom.
vel. 5; 6 duljina 110 mm;
vel. 6; 8; 8; 10; 12 duljina 160 mm

Tehnički opis

SvrdoØ	5 - 12 mm
Broj oštrica Z	4

Pakiranje	Plastična kutija
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

Pribor

Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm	789050 6X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm	789050 12X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm	789050 6X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm	789050 5X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm	789050 8X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm	789050 10X160