

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Tip C Ø 25 mm Garnitura, 10 komada Ø drške 3 mm, RB-ZB, granulacija: 36**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573545 36
GTIN	50048011276101
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi. Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm). Stezni trn (Ø drške 3 mm) može se demontirati. Segmenti se mogu kombinirati sa željenom širinom četke. Sa savijenim vlaknima (tip C) za obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije. Primjena na ravnim brusilicama ili elastičnim vratilima bez dodatnog pribora. Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za ugađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.

Dio isporuke:

24 pojedinačna segmenta (cca. 1,6 mm širine) uključujući stezni trn s Ø drške 3 mm.

Tehnički opis

Ø drške D _s	3 mm
Granulacija	36
maksimalan broj okretaja	35000 min ⁻¹
Širina četke	1,6 - 10 mm
Boja	smeđa
Ø četke D ₁	25 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	RB-ZB

List s podacima

Oznaka proizvođača	RB-ZB
Vrsta proizvoda	Okrugla četka