

**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203240 6
GTIN	4045197118981
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Pojačana jezgra i geometrija za tvrdo glodanje, bez promjenjivog kuta spirale.

Upotreba:

Za obodno glodanje kao završno glodanje.

(čeonni rez samo kod malih dubina reza).

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC	0,023 mm
Broj zubi Z	6
Ø reza D_c	6 mm
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut spirale	50 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	DIN 6527
Tip	H
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	95 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	85 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	75 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	65 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------