

TRICOFLEX**Crijevo od tkanine prozirno, PVC, Duljina 50 m, Unutarnji Ø crijeva: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080042 13
GTIN	3506110938211
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C. TCN-AL, fleksibilno crijevo, postojano i dugotrajno. Izuzetno velika kemijska postojanost. Radni tlak 15 bara. S odobrenjem za prehrambene namirnice (VO/2011 – kategorija A/B/C).

Tehnički opis

Materijal	Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima
Boja	prozirno
Vanjski Ø crijeva	20 mm
Duljina crijeva	50 m
Unutarnji Ø crijeva	13 mm
maksimalan radni tlak	15 bar
Dozvola za upotrebu s prehrambenim namirnicama (VO/2011)	da
Područje temperature	-15 - 60 °C

Atribut imena proizvoda	Duljina 50 m
Vrsta proizvoda	Crijevo