

**Garant****Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191640 11
GTIN	4045197104335
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Univerzalno glodalo sa brušenom slobodnom površinom za grubu obradu.** <br>Geometrija čeone oštrice za ukapanje. <br>**Ekscentrično brušena stražnja površina.** <br>Univerzalna geometrija rezanja.

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Ø reza $D_c$	11 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	79 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	22 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		