

Garant**Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191640 12
GTIN	4045197104342
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Univerzalno glodalo sa brušenom slobodnom površinom za grubu obradu.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušena stražnja površina.
Univerzalna geometrija rezanja.

Tehnički opis

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Ø reza D_c	12 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice L_s	26 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		