



Pročišćivač zraka PURIFIAIR, tip: 620



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981081 620
GTIN	4250101189500
Razred artikla	90N

Opis

Izvedba:

Pročišćivač zraka PURIFIAIR za smanjenje onečišćenja zraka virusima i štetnim tvarima u zatvorenim prostorima uz višekomponentni sustav filtracije i integrirane EPA/HEPA filtre s aktivnim ugljenom.

Pročišćivač zraka uklanja spore plijesni, pelud i alergene, razgrađuje klice i bakterije i čini ih bezopasnima. Uklanja neugodne mirise i štetne plinove iz zraka u prostorijama te trajno filtrira sitnu prašinu.

Svaki pročišćivač zraka osigurava protok volumena od 160 do 620 m³/h (5 razina rada) i pogodan je za volumen prostorije od oko 100 m³ (odgovara površini prostorije od 40 m² pri visini prostorije od 2,5 m). Za veće prostorije treba koristiti više uređaja. Naš prodajni tim rado će vam pomoći u utvrđivanju optimalnog broja pročišćivača zraka.

Tehnika filtracije:

Dvostrani usisni pročišćivač zraka s višekomponentnom jedinicom za filtriranje koja se sastoji od:

- **Perivi metalni rešetkasti predfiltri za odvajanje grube prašine, kako bi se rasteretili sljedeći stupnjevi filtracije.**
- **G4-predfilter za odvajanje grubih nečistoća omogućuje produžetak vijeka trajanja filtra (veličina čestica > 0,3 µm, uključujući pelud, spore, mucice, kosu, insekte, itd.) i zaštitu daljnjih razina filtracije.**

- **EPA filtar, klasa filtra E12 za taloženje čestica srednje veličine (veličina čestica > 0,3 µm, uključujući bakterije, mikrobe itd.).**
- **HEPA filtar, klasa filtra H14 prema EN 1822 za taloženje najmanjih čestica i nano čestica s učinkovitosti do 99,995 % (MPPS, uključujući viruse i klice).**
- **Filtar s aktivnim ugljenom apsorbira neugodne mirise i plinovite zagađivače.**

Elektronički prikaz obavještava o potrebnoj zamjeni filtra.

Dio isporuke:

Pročišćivač zraka uključuje daljinski upravljač, prvu višekomponentnu jedinicu za filtraciju.

Napomena:

Dugoročno, pročišćivač zraka osigurava učinkovite rezultate samo ako se filtri koji se koriste zamjenjuju u redovitim razmacima. Preporuka: 2 – 3 zamjene filtra godišnje (ovisno o volumenu i učestalosti korištenja i intenzitetu onečišćenja zraka).

Visina: 669 mm

širina: 400 mm

Dubina: 400 mm

Nazivni napon: 220 - 240 V

Nazivna frekvencija: 50 / 60 Hz

Nazivna snaga u načinu pripravnosti: 5,5 W

Tehnički opis

Nazivna snaga u turbo modu	40 W
Dubina	400 mm
Nazivna snaga u načinu pripravnosti	5,5 W
Radna buka	31 - 49 dB
Težina	14 kg
Visina	669 mm
Nazivni napon	220 - 240 V
Nazivna frekvencija	50 / 60 Hz
širina	400 mm
Količina pročišćenih čestica iz zraka	620 m ³ /h
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Serijski broj	PURIFIAIR
Vrsta proizvoda	Pročišćivač zraka

