

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942721 800
GTIN	4062406595821
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

**Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Širina u G	40
Visina	800 mm
Dubina u G	28

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	645 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Težina	63 kg
Dubina	700 mm
Pozicioniranje drške	gore
širina	1000 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------