

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 900mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	942723 900
GTIN	4062406595852
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Neopremljen ormar u 40×28G. Odgovarajuće ladice: 36×24G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	40
Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Korisna visina	745 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Visina	900 mm
Dubina	700 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	28
Težina	67 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------