

Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942745 800
GTIN	4062406595869
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Težina	107 kg
Širina u G	60
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina u G	28

Pozicioniranje drške	gore
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	700 mm
širina	1500 mm
Korisna visina	663 mm
Visina	800 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------