


Garant GRIDLINE

Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942747 800
GTIN	4062406595883
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×28G. Odgovarajuće ladice: 26×20G(molimo, zasebno naručiti). Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	60
Korisna visina	663 mm
Težina	107 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina u G	28
širina	1500 mm
Visina	800 mm
Dubina	700 mm
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške	gore
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------