

Garant GRIDLINE

**Ormar za teške terete, s velikim kapacitetom, s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	942767 900
GTIN	4062406595937
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×28G. Odgovarajuće ladice: 36×20G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke s cilindričnom bravom.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete GridLine, pogledajte br. 942530 – 942610 i grupu 95.

**Uporaba ormara za teške terete moguća je samo s policama za teške terete br. 942610.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	763 mm
Dubina u G	28
Dubina	700 mm

Širina	2000 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Visina	900 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
ComfortClose	ne
Težina	131 kg
Širina u G	80
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1600
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s velikim prostorom

---

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------