

Garant**Gruborezno glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191640 20
GTIN	4045197104397
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Univerzalno glodalo sa brušenom slobodnom površinom za grubu obradu.
Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušena stražnja površina.
Univerzalna geometrija rezanja.

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,07 mm
Ø reza D_c	20 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina rezne oštrice L_s	38 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		