

Garant**VHM konkavno glodalo za obostrano glodanje, TiAlN, Polumjer r: 1mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 208170 1 |
| GTIN | 4045197198433 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Vrlo duga drška.
Dvostruko brušena glava s kvadratnim profilom.
Tolerancija: veličina = **polumjer r ± 0,05mm.**

Upotreba:

Za **obradu** sa zaobljenih rubova s gornje i donje strane.

Tehnički opis

| | |
|---|----------------------|
| Polumjer r | 1 mm |
| Broj zubi Z | 4 |
| veliki Ø D ₂ | 10 mm |
| mali Ø D ₃ | 8 mm |
| A +0,5 | 4 mm |
| Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Ø drške D ₅ | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 1 mm |
| Glodala s radijusom | unaprijed i unatrag |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tip | N |
| Tolerancija konture polumjera | ±0,05 |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,5 \times r kod trimanja |
| Drška | DIN 6535 HA |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Tolerancija drške | h6 |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Vretenasta glodala |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 115 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 70 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 65 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 65 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 35 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 40 m/min | K |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |

