

rapid**kućište namatača crijeva od lijevanog aluminija, tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080074 20
GTIN	4030704030092
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Kolut za namatanje s automatskim sustavom za izvlačenje / uvlačenje putem čeličnih opruga s dugim vijekom trajanja i s **višestrukim zaustavnim točkama po okretaju**.

Otvoreni kolut za namatanje s **kućištem od aluminijskog lijeva**, pocinčanom **zakretnomizlaznom vodilicom** i čvrstim **najlonom ojačanim PVC crijevom**.

Upotreba:

Prikladan za zrak

Za povećavanje ergonomije rada bez zatezanja crijeva kao i za osiguranje poretka i sprječavanje opasnosti od ozljeda i nesreća uzrokovanih crijevima koja se nalaze na podu.

Tehnički opis

Korisna dužina crijeva	20 m
Priključak odvoda	3/8 col
Materijala crijeva	Polivinilklorid
maksimalan radni tlak	20 bar
Materijal kućišta	Aluminij

Priključak dovoda	3/8 col
Širina kućišta	380 mm
Visina kućišta	375 mm
Dubina kućišta	155 mm
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom