

Garant**VHM konkavno glodalo za obostrano glodanje, TiAlN, Polumjer r: 0,3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208170 0,3
GTIN	4045197198396
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Vrlo duga drška.
Dvostruko brušena glava s kvadratnim profilom.
Tolerancija: veličina = **polumjer r ± 0,05mm.**

Upotreba:

Za **obradu** sa zaobljenih rubova s gornje i donje strane.

Tehnički opis

mali Ø D ₃	7,4 mm
Broj zubi Z	4
Polumjer r	0,3 mm
veliki Ø D ₂	8 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,01 mm
A +0,5	2 mm
Ø drške D ₅	6 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina rezne oštrice L _s	0,3 mm
Glodala s radijusom	unaprijed i unatrag
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	N
Tolerancija konture polumjera	±0,05
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×r kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	115 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	70 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	M
GG(G)	prikladno	40 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

