

HOLEX**Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø-
područje utora D1 / D2: 65/100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278041 65/100
GTIN	4062406601874
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø D_2	100 mm
minimalni 1. utor Ø D_1	65 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	14 mm
Širina drške b	16×16 mm
Vijak	279816 3
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

