

HOLEX**Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø-
područje utora D1 / D2: 50/75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278043 50/75
GTIN	4062406601928
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$ kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	50 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	75 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	14 mm
Širina drške b	20×20 mm
Vijak	279816 4
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

