

**HOLEX**
**Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø-područje utora D1 / D2: 50/75mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278044 50/75
GTIN	4062406602000
Razred artikla	22B

**Opis**
**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.

$D_2 = 999$  kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor Ø $D_1$	50 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	14 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	75 mm
Širina drške b	20×20 mm
Vijak	279816 4
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

