

**HOLEX****Blok razdjelnika za pneumatsku spojku 1/4 cola, Broj priključaka za razdjelnik: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080208 4
GTIN	4062406599102
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Blokovi razdjelnika od aluminija (crveno anodizirani) za kompresorske vodove. Mogu se montirati izravno na stroj. Jasan raspored kompresorskih vodova za regulaciju temperature povećava sigurnost rada i proizvodnje, a središnja opskrba štedi energiju i cjevovode.

**Dio isporuke:**

Blok razdjelnika uključuje industrijsku spojku br. 080230 vel. 1/4. Bez brtvenog čepa.

**Napomena:**

Odgovarajuće čepove za zatvaranje možete pronaći pod br. 080207 V.

**Tehnički opis**

širina	43,5 mm
Priključni navoj	1/4 col
Broj priključaka za razdjelnik	4
Ulazni navoj	3/4 col
Područje temperature	-20 - 200 °C
Materijal za kućišta	aluminij

maksimalan radni tlak	15 bar
Duljina	190 mm
Boja	crveni
Vrsta proizvoda	Blok razdjelnika

---

## Pribor

Industrijska spojnicavanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/4 col	080230 1/4
Blok razdjelnikaza pneumatsku spojku 1/4 cola Broj priključaka za razdjelnik 4	080209 4