

HOLEX**Blok razdjelnika za pneumatsku spojku 1/4 cola, Broj priključaka za razdjelnik: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080209 4
GTIN	4062406605018
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Blokovi razdjelnika od aluminija (crveno anodizirani) za kompresorske vodove. Mogu se montirati izravno na stroj. Jasan raspored kompresorskih vodova za regulaciju temperature povećava sigurnost rada i proizvodnje, a središnja opskrba štedi energiju i cjevovode.

Dio isporuke:

Blok razdjelnika bez spojnice, spojki i bez čepova.

Napomena:

Odgovarajuće čepove za zatvaranje možete pronaći pod br. 080207 V.

Tehnički opis

Materijal za kućišta	aluminij
Ulazni navoj	3/4 col
Duljina	190 mm
maksimalan radni tlak	15 bar
širina	43,5 mm
Područje temperature	-20 - 200 °C
Priključni navoj	1/4 col
Broj priključaka za razdjelnik	4

Boja	crveni
Vrsta proizvoda	Razdjelna kutija