

**Garant****Glava za razvrtnje VHM HPC H7 INOX slijepa rupa, TiAlN, nazivni Ø D: 20,201-Xmm****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 239735 20,201-X |
| GTIN           | 4062406606701   |
| Razred artikla | 23A             |

**Opis****Izvedba:**

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom **finalno brušeni za dosjed IT7**. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.

**Koncentričnost sustava  $\leq 5 \mu\text{m}$  (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.**

S kratkim i ravnim žljebovima.

**Upotreba:****Za slijepu rupu.**

Za HPC-/HSC razvrtnje.

**Napomena:**

**Ukupna iskoristiva duljina** =  $L_1$  (prihvat br. 239740 / 239745) + l (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).

Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit. Vrijeme dostave: 4 tjedana

Minimalna količina narudžbe: 1 komad

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

**Tehnički opis**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Duljina glave l             | 26 mm |
| Duljina rezne oštrice $l_1$ | 14 mm |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Broj oštrica Z             | 8                        |
| Veličina prihvata          | 12 mm                    |
| Ø-područje                 | 20,201 - 21,2 mm         |
| Seriya                     | TopCut                   |
| Prevlaka                   | TiAlN                    |
| Rezni materijal            | VHM                      |
| Standard                   | Standard proizvođača     |
| Tolerancija bušenja        | H7                       |
| Primjena kod vrste bušenja | kod slijepo rupe         |
| Strategija rezanja         | HPC                      |
| Unutarnje hlađenje         | da                       |
| Polustandardno             | da                       |
| odgovarajući prihvati      | GARANT TopCut            |
| Vrsta proizvoda            | Rezni umetak za trljanje |

### Podaci korisnika

|                              | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    | 30 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    | 25 m/min       | M       |
| Ulje                         | prikladno    |                |         |
| mokro maksimalno             | prikladno    |                |         |