

Garant

Cermet glava za razvrtnje HPC H7 čelik prolazna rupa, bez prevlake, nazivni Ø D: 31,201-Xmm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239710 31,201-X
GTIN	4062406605605
Razred artikla	23A

Opis**Izvedba:**

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom **finalno brušeni za dosjed IT7**. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.

Koncentričnost sustava $\leq 5 \mu\text{m}$ (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.

S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za prolazne rupe.

Za HPC-/HSC razvrtnje.

Napomena:

Ukupna iskoristiva duljina = L_1 (prihvat br. 239740 / 239745) + l (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).

Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit. Vrijeme dostave: 4 tjedana

Minimalna količina narudžbe: 1 komad

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice l_1	12 mm
-----------------------------	-------

Broj oštrica Z	8
Veličina prihvata	24 mm
Duljina glave l	30 mm
Ø-područje	31,201 - 33,2 mm
Serija	TopCut
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	Cermet
Standard	Norma proizvođača
Tolerancija bušenja	H7
Primjena kod vrste bušenja	za odobrene rupe
Strategija rezanja	HPC
Unutarnje hlađenje	da
Polustandardno	da
odgovarajući prihvati	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za trljanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
GG	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

