

**Garant**

**Cermet glava za razvrtnje HPC H7 čelik slijepa rupa, bez prevlake, nazivni Ø D: 35,201-Xmm**

**Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 239715 35,201-X |
| GTIN           | 4062406605995   |
| Razred artikla | 23A             |

**Opis****Izvedba:**

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom **finalno brušeni za dosjed IT7**. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.

**Koncentričnost sustava  $\leq 5 \mu\text{m}$  (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.**

S kratkim i ravnim žljebovima.

**Upotreba:**

**Za slijepa rupe.**

Za HPC-/HSC razvrtnje.

**Napomena:**

**Ukupna iskoristiva duljina** =  $L_1$  (prihvat br. 239740 / 239745) + l (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).

Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit. Vrijeme dostave: 4 tjedana

Minimalna količina narudžbe: 1 komad

Posebna izrada po narudžbi kupca:

Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

**Tehnički opis**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Duljina glave l | 30 mm |
|-----------------|-------|

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Veličina prihvata           | 24 mm                    |
| Duljina rezne oštrice $l_1$ | 12 mm                    |
| Broj oštrica Z              | 8                        |
| Ø-područje                  | 35,201 - 36,2 mm         |
| Serija                      | TopCut                   |
| Prevlaka                    | bez prevlake             |
| Rezni materijal             | Cermet                   |
| Standard                    | Standard proizvođača     |
| Tolerancija bušenja         | H7                       |
| Primjena kod vrste bušenja  | kod slijepe rupe         |
| Strategija rezanja          | HPC                      |
| Unutarnje hlađenje          | da                       |
| Polustandardno              | da                       |
| odgovarajući prihvati       | GARANT TopCut            |
| Vrsta proizvoda             | Rezni umetak za trljanje |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 140 m/min | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 140 m/min | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 140 m/min | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 120 m/min | P       |
| GG                             | prikladno samo u posebnim uvjetima | 160 m/min | K       |
| GGG                            | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | K       |
| Ulje                           | prikladno                          |           |         |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |         |

