

HOLEX**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203620 25
GTIN	4045197200532
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Za **završne obrade**. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Za **obodno glodanje kao završnu obradu**. Vrlo čvrsta izvedba zbog pojačane jezgre.

Upotreba:

Vrlo prikladno kod velikih dubina rezanja.

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,107 mm
Ø reza D_c	25 mm
Ø drške D_s	25 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Duljina rezne oštrice L_s	92 mm
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------