

**Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255130 32
GTIN	4062406609436
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

Veličina drške	32 mm
Rezervni dio	259981 3
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
ISO kod držača	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Ukupna duljina L	170 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250018 25/16
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/15 mm	250610 25/15
Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	259981 3
Držač za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	251112 25/12