

**Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255131 32
GTIN	4062406609443
Razred artikla	29W

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Ukupna duljina L	170 mm
ISO kod držača	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Rezervni dio	259981 3
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Držac za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/12 mm	251113 25/12
Držac za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/15 mm	250611 25/15
Set zamjenskih dijelova za tokarske noževe tip 3	259981 3
Držac za tokarenje Vel. drške/veličina pločice 25/16 mm	250019 25/16