

Garant GRIDLINE

Set kotačića podesivih po visini 2-dijelni set, tip: 2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927206 2
GTIN	4062406605292
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ručno podešavanje visine kao modul za umetanje u podnožje radioničkog stola uključujući kotačići s \varnothing 125 mm. Zaštita sprječava zaustavljanje kotačića. Optimalan mirniji rad zbog visokokvalitetnog kugličnog ležaja s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja trag, minimalnim otporom pri kotrljanju i niskom razinom buke pri vožnji. Set kotača ima maksimalnu nosivost od 100 kg i nije dopušteno montirati na podnožje visine 900 mm. Nije moguće uz Ready-to-go radioničke stolove. Moguće podešavanje visine u rasteru od 25 mm.

Dio isporuke:

Set se sastoji od 2 modula za umetanje, prikladno za 1 podnožje, odnosno dve noge. Set se sastoji od 2 modula **sa zakretnim kotačićima** uklj. materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Modul visine svijetlo sivo RAL 7035 **presvučen prahom**. Pocinčani kotači, koji se ne mogu konfigurirati.

Napomena:

Ugradnjom kotačića povećava se radna visina radioničkog stola za 150 mm. Za radionički stol s 2 podnožja potrebna su vam 2 seta.

Kako bi se mogla izračunati nosivost radnog stola, mogu se uzeti u obzir samo 3 kotača.

Maksimalna nosivost radnog stola je 150 kg.

Tehnički opis

širina	45 mm
Visina	325 mm
Dubina	95 mm
Područje podešavanja visine	150 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Nosivost po kotaču	50 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Valjak