

Garant
Polugrubo glodalo, TiAlN, Ø k12 DC: 9mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	191720 9
GTIN	4045197104939
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:

Vel. 10 – 30 geometrija čeonih oštrica za ukapanje.
Za znatno povećanje učinka , **sa specijalno brušenim žljebovima za lomljenje odvojenih čestica.**

Prednost:

Utori za lomljenje odvojenih čestica **olakšavaju odvođenje** odvojenih čestica te istodobno **osiguravaju dobru kvalitetu obrađene površine.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	9 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,018 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	69 mm
Duljina rezne oštrice L_s	19 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	27-30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	14 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	46 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		