

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, AlNiCo, Ø: 8mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085925 8
GTIN	4045197153555
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s jezgrom magneta od AlNiCo.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Ø h6.
- Postojanost na temperaturu do maksimalno 220°C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	220 °C
Nazivna sila stezanja	3 N
Visina	12 mm
Materijal površine	pocinčano
Ø	8 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	3 mm
Materijal jezgre magneta	AlNiCo
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

