

**Garant**
**Polugrubo glodalo, TiAlN, Ø k12 DC: 14mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191720 14
GTIN	4045197104977
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

Vel. 10 – 30 geometrija čeonih oštrica za ukapanje.<br>Za znatno povećanje učinka , **sa specijalno brušenim žljebovima za lomljenje odvojenih čestica.**

**Prednost:**

Utori za lomljenje odvojenih čestica **olakšavaju odvođenje** odvojenih čestica te istodobno **osiguravaju dobru kvalitetu obrađene površine.**

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	14 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,042 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	26 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	27-30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	14 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	46 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		