

Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, SmCo₅, Ø: 8mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085928 8
GTIN	2050000964862
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magnetu od tvrdog ferita.
- Tolerancija dosjeda na vanjski Øh6.
- Postojan na temperaturu do najviše 200°C.
- Jezgra magnetu do samarij-kobalta (SmCo₅).

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Tehnički opis

maksimalna dimenzija upusta stražnje strane	10 mm
Ø	8 mm
Visina	20 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Materijal površine	Nikal
Nazivna sila stezanja	22 N
Materijal jezgre magnetu	SmCo ₅
Vrsta proizvoda	Valjkasti magnet

