

**Garant****Visokoučinkovito vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø js12 DC: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191850 15
GTIN	4045197105523
Razred artikla	11W

**Opis**

## Izvedba:

Glodala s više reznih oštrica s utorima za lomljenje čestica. Geometrija čeone oštrice za ukapanje. Površina specijalno obrađena.

## Prednost:

Kao fino završno glodalo s posebno velikim učinkom odrezivanja.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Broj zubi Z	4
Ø reza $D_c$	15 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	95 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	40 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js12
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	NF
Unutarne hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		