

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Duljina glave L ₁	24 mm
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L ₄	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
ISO kod držača	SDJCR/L 2020K11
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500