

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/07mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260308 20/07 |
| GTIN | 4062406602246 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Duljina glave L ₁ | 24 mm |
| ISO kod držača | SDJCR/L 2020K07 |
| Veličina pločice | 7 mm |
| Veličina drške | 20 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 24 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22 | 269028 22 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |